



デジマイクロ 価格表

品名	摘要	セット例 価格(円)	MFCカウンタ	MFCカウンタ	TCカウンタ	TCカウンタ	TCカウンタ
			50mm	100mm	50mm	100mm	15mm
			150,000	185,000	255,000	290,000	355,000
デジマイクロ	MF-501	ケーブル長200mm	●		●		
	MF-1001	ケーブル長300mm		●		●	
	MH-15M	ケーブル長1500mm					●
カウンタ	MFC-101A	0.1μ m/ACアダプタ付	●	●			
	TC-101A	0.01μ m/ACアダプタ付			●	●	●
スタンド	MS-11C	セラミックス					
	MS-21	鋼					
	MS-31G	グラナイト					
	MS-4G	グラナイト					
	MS-5C	セラミックス(MH-15M専用)					
測定子	替測定子セットA	ピン/フラット/プラスチック/オフセンタの4点					
	ピン測定子	PB-A					
	フラット測定子	PB-B					
	プラスチック測定子	PB-C					
	オフセンタ測定子	PB-D					
	ローラ測定子	PB-E					
	標準測定子	PB-S					
プリンタ	本機 MF-9P	接続ケーブルが別途必要となります					
	MFC/TCプリンタケーブル 1m	MF-9P 接続用プリンタケーブル					
	MF-9P 記録紙	48m/10巻(インクリボン不要タイプ)					
	フットスイッチ	MF-8P/9P共通					
	MF-8P 記録紙	50m/10巻					
	MF-8P インクリボン	5個入り					
アクセサリ	MF延長ケーブル2m	カウンタ据置きで使用時に必要。			●	●	
	MFC/TC RS-232Cケーブル2m	パソコン等に出力するためのRS-232Cケーブル					
	MU/TC接続ケーブル	旧デジマイクロ(MUシリーズ)MH-15MとTC-101を接続するケーブル					●
	防塵ベローズ(50mm)						
	防塵ベローズ(100mm)						
ソフト	デジマイクロ取り込みソフト	接続ケーブルが別途必要となります					
	デジマイクロ取り込みソフト用フットスイッチ						

■ISO9000シリーズ

デジマイクロ	価格(円)
検査成績書	20,000
校正証明書(1通)	3,000
トレサビリティ体系図	3,000

スタンド	価格(円)
検査成績書	20,000
校正証明書(3通)	9,000
トレサビリティ体系図	3,000

- *MH-15Mに対応するカウンタはTC-101Aのみとなります。
- *校正証明書・トレサビリティ体系図は各1通¥3,000になります。
- *購入後の校正につきましては弊社アフターサービスで別料金にて承ります。
- *ご購入につきましては別途運送費を頂く場合があります。価格および運送費には消費税および地方消費税は含まれておりません。
- *カタログ記載の内容は2018年5月現在のものです。仕様は、製造者/販売者側がなんら債務を被ることなく、予告なしに変更されることがあります。

ご注意 本価格表に掲載した製品及び製品の技術(ソフトウェアを含む)のうち、一部の製品については「外国為替および外国貿易法」に定めるリスト規制貨物等(技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続をお取り下さい。

安全に関するご注意 ■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ニコン

108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟
www.nikon.co.jp

エンコーダ事業室

お問合せ窓口 マーケティング課

電話 (03)6433-3726
FAX (03)6433-3755

サービス受付 技術部 製品課 アフターサービス担当
981-1221 宮城県名取市田高字原277

電話 (022)384-5516
FAX (022)384-9973

ご用命は当店へ