



デジマイクロ 価格表

品名	摘要	セット例 価格(円)	MF-501	MF-1001	MF-501	MF-1001	MH-15M
			MFC-200	MFC-200	TC-200	TC-200	TC-200
ヘッド本体	MF-501	測定範囲50mm、ケーブル長200mm	110,000	●	●		
	MF-1001	測定範囲100mm、ケーブル長300mm	140,000		●	●	
	MH-15M	測定範囲15mm、ケーブル長1500mm	190,000				●
カウンタ	MFC-200	最小読取值0.1 μm(MF-501、MF-1001用)	65,000	●	●		
	TC-200	最小読取值0.01 μm(MF-501、MF-1001、MH-15M用)	150,000			●	●
	MFC/TC ACアダプタ	カウンタ用ACアダプタ	10,000	●	●	●	●
	MF延長ケーブル2m	MF-501・MF-1001とTC-200接続用ケーブル	15,000			●	●
	MU/TC接続ケーブル0.3m	MH-15MとTC-200接続用ケーブル	20,000				●
スタンド	MS-12C	セラミックス(MF-501、MF-1001用)	80,000				
	MS-22S	鋼(MF-501、MF-1001用)	150,000				
	MS-32G	グラナイト(MF-501、MF-1001用)	60,000				
	MS-41G	グラナイト(MF-501、MF-1001用)	160,000				
	MS-51C	セラミックス(MH-15M専用)	140,000				
測定子	測定子セットA	ピン/フラット/プラスチック/オフセンタの4点	13,000				
	ピン測定子	PB-A	2,500				
	フラット測定子	PB-B	2,500				
	プラスチック測定子	PB-C	2,000				
	オフセンタ測定子	PB-D	6,000				
	ローラ測定子	PB-E	6,000				
	標準測定子	PB-S	2,000				
アクセサリ	MFC/TC RS-232Cケーブル2m	出力用RS-232Cケーブル(TC-200用)	20,000				
	防塵ベローズ(50mm)	MF-501用	5,000				
	防塵ベローズ(100mm)	MF-1001用	7,000				

■ISO9000シリーズ

デジマイクロヘッド本体	価格(円)
検査成績書	一式26,000円
校正証明書(1通)	
トレサビリティ体系図	

デジマイクロスタンド	価格(円)
検査成績書	一式32,000円
校正証明書(3通)	
トレサビリティ体系図	

*MH-15Mに対応するカウンタはTC-200のみとなります。
 *購入後の校正につきましては弊社アフターサービスで別料金にて承ります。
 *ご購入につきましては別途運送費を頂く場合があります。価格および運送費には消費税および地方消費税は含まれておりません。
 *記載の内容は2023年11月現在のものです。仕様は、製造者/販売者側がなんら債務を被ることなく、予告なしに変更されることがあります。

ご注意

本価格表に掲載した製品及び製品の技術(ソフトウェアを含む)のうち、一部の製品については「外国為替および外国貿易法」に定めるリスト規制貨物等(技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続をお取り下さい。



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ニコン

108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟
<https://digital-sol.nikon.com/products/encoder/>

デジタルソリューションズ事業部

お問合せ窓口 営業推進部 第三営業課

電話 (03)6433-3726
 FAX (03)6433-3755

サービス受付 開発・技術部 製品課 アフターサービス担当
 981-1221 宮城県名取市田高字原277

電話 (022)384-9975
 FAX (022)384-9973